



EN ISO 9001

**aquina**<sup>®</sup>

## Duplexní průmyslový změkčovací filtr pro nepřetržitý provoz typ WGD 9500 SXT

Řídící ventil Fleck 9500 SXT duplex.

### Důležité provozní údaje

- dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci.
- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka upravené vody
- plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty.
- regenerační tabletová sůl za příplatek
- **plná certifikace pro pitné aplikace v CZ**

barva filtru / PE solanky	modrá / bílá
nápojení vody / odpadu	1 1/2" / 3/4" vnější závit
el. napojení / odběr	230 V, 50 Hz / 5 W
propojení mezi filtry	mosazné potrubí
provozní tlak vody	0,5 - 0,8 MPa
teplota vody, okolí max.	43 °C



### WGD 9500 SXT, 1 1/2", Fleck SXT - objemové řízení

kapacita m <sup>3</sup> x °dH	400	600	800	1000	1400	1600
řídící ventil typ	Fleck 9500 SXT elektronik, duplex – objemové řízení					
ovládání	elektronické					
rozsah nastavení	0 - 99 m <sup>3</sup>					
objem pryskyřice na: 1 filtr / 2 filtry, l	100 / 200	150 / 300	200 / 400	250 / 500	350 / 700	400 / 800
průtok max., m <sup>3</sup> /hod	4,0	5,5	6,5	7,5	8,5	8,5
<b>obj.č.</b>	<b>WGDE-9500-400</b>	<b>WGDE-9500-600</b>	<b>WGDE-9500-800</b>	<b>WGDE-9500-1000</b>	<b>WGDE-9500-1400</b>	<b>WGDE-9500-1600</b>
kapacita / velikost PE solné nádoby	400 / 200l		600-1000 / 350l		1400 / 500l	

### možná další výbava úpravy za příplatek:

	obj.č.
mikrospínač - pro zastavení dodávky vody při regeneraci	10218
plovákový ventil plast kombi, 3/8", kap. 400	SV-3
plovákový ventil plast maxi, 3/8", kap. 600	SV-7
plovákový ventil 1700, 1", od kap. 800	SV-5a
solné dno pro PE solnou nádobu	v ceně

### instalační příslušenství úpravy za příplatek:

	obj.č.
vstupní filtr mechanických nečistot EURO E50, průmyslové provedení, 2"	050
montážní, napojovací blok s by-passem a vzork. kohoutem, mosazné prov., 1 1/2"	06.114.2
sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 1000mm, 1 1/2" x 1 1/2"	2x 001001
systémový, potrubní oddělovač typ K32, 5/4"	AQ-20019
měření tvrdosti vody - surové na vstupu + kontrola funkčnosti úpravy – kapky	MB-1
tabletová regenerační sůl á 25kg	19200

### upozornění:

- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty.
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek.
- filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 25,0l = 21,0kg

Instalační, rozměrové schéma

strana 3.07



Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz

stav 01.2021

strana A3.06