



EN ISO 9001

Jednoduchý horkovodní změkčovací filtr typ WG-H 2850 / 2910

Plně automatické časově nebo dle průtoku řízené změkčovací zařízení. Řídící ventil Fleck. Plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci. Regenerační tabletová sůl za příplatek.

Důležité provozní údaje

- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody
- přimíchávání přímo na řídicím ventilu
- **plná certifikace pro pitné aplikace v CZ**

barva filtru / PE solanky	nerez ocel / šedá nerez ocel mat. tř. 17240 AISI 304 – mořeno bez vnějšího nátěru, bez vnější tepelné izolace
napojení vody / odpadu	Fleck 2850 - 1 1/2" / 1/2" Fleck 2910 - 2" / 1/2"
el. napojení / odběr	230 V, 50 Hz / 5 W
provozní tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolí max.	82 resp. 65 °C dle provedení



WGZ-H 2850 1 1/2", časové řízení, t_{max} 82 °C

kapacita m ³ x 0dH	400	600	800	1000	1400
typ řídicí jednotky	Fleck 2850 HV – časové řízení				
ovládání	Mechanika				
rozsah nastavení	časové řízení 0 – 30 dní				
objem pryskyřice, l	100	150	200	250	350
průtok max., m ³ / hod	4,0	5,5	6,5	7,5	8,5
obj.č.	WGZ-2850-400	WGZ-2850-600	WGZ-2850-800	WGZ-2850-1000	WGZ-2850-1400

WGZ-H 2910 , 2", časové řízení, t_{max} 82 °C

kapacita m ³ x 0dH	600	800	1000	1400	1600	2000	2400
typ řídicí jednotky	Fleck 2850 HV – časové řízení						
ovládání	Mechanika						
rozsah nastavení	časové řízení 0 – 30 dní						
objem pryskyřice, l	150	200	250	350	400	500	600
průtok max., m ³ / hod	8,0	10,0	13,0	16,0	18,0	19,0	19,0
obj.č.	WGZ-2910-600	WGZ-2910-800	WGZ-2910-1000	WGZ-2910-1400	WGZ-2910-1600	WGZ-2910-2000	WGZ-2910-2400

kap. úpravny/velikost PE solné nádoby	400 / 200l	600-1000 / 350l	1400-2400 / 500l
---------------------------------------	------------	-----------------	------------------

možná další výbava úpravny za příplatek:

plovákový ventil SBV, 3/8" HV mosaz (do kap.600)	obj.č. SV-9
solná dna pro PE solné nádoby	v ceně

instalační příslušenství úpravny za příplatek:

horkovodní vstupní filtr mechanických nečistot FB219, 5/4", Q _{max} . 7m ³ /hod	obj.č. FB219/V
měření tvrdosti vody - surové na vstupu + kontrola funkčnosti úpravny - kapky	MB-1
tabletová regenerační sůl - 1 pytel 25kg	19200

upozornění:

- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty.
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek.
- od kapacity 200 filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 25,0l = 21,0kg

instalační schéma	strana 4.18
tabulka rozměrových hodnot	strana 4.18



Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz

stav 01.2021

strana A4.17