

Kabinetový změkčovací filtr typ WK Standard - Fleck

Plně automatické časově nebo dle průtoku řízené změkčovací zařízení. Řídící ventil Fleck. Plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci. Regenerační tabletová sůl za příplatek.

Důležité provozní údaje

- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody
- přimíchávání přímo na řídicím ventilu

- plná certifikace pro pitné aplikace v CZ

barva zásobníku	bílá / modrá
výška / šířka / hloubka	1105 / 220 / 450 mm
výška napojení vody / odpadu	935 / 970 mm
napojení vody / odpadu	1" / PE hadice 1/2"
el. napojení / odběr	230 V, 50 Hz / 5 W
provozní tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolí max.	43 °C



WK Standard – Fleck 5600 SXT

model	WKSZE-60	WKSZE-80	WKSME-60	WKSME-80
kapacita m ³ x °dH	60	80	60	80
provedení řídicí jednotky	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické
způsob řízení regenerace	časové řízení	časové řízení	objemové řízení	objemové řízení
typ řídicího ventilu	Fleck 5600 SXT	Fleck 5600 SXT	Fleck 5600 SXT	Fleck 5600 SXT
rozsah nastavení	1 - 30 dní	1 - 30 dní	0 - 99 m ³	0 - 99 m ³
objem pryskyřice, l.	15,0	20,0	15,0	20,0
průtok max., m ³ / hod	2,0	2,0	2,0	2,0
plovákový ventil plast kombi 3/8"	ne	ne	ne	ne
obj.č.	WKSZE-60	WKSZE-80	WKSME-60	WKSME-80

možná další výbava úpravny za příplatek:

plovákový ventil plast kombi 3/8"	obj.č. SV-3
-----------------------------------	-------------

instalační příslušenství úpravny za příplatek:

vstupní filtr mechanických nečistot FWS typ MS 31, mosazné robustní provedení	obj.č. MS-31
variantně - vstupní filtr mechanických nečistot AQ - KM, celoplastové provedení	AQ-KM1
montážní, napojovací blok s by-passem a vzorkovacím kohoutem, mosazné prov.	06.110.2
sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 600mm, 1" x 1"	2x U0600
systémový, potrubní oddělovač typ K25 (povinný, je-li dále instalováno dávkování)	AQ-20017
měření tvrdosti vody - surové na vstupu + kontrola funkčnosti úpravny - kapky	MB-1
tabletová regenerační sůl - 1 pytel 25kg	19200

upozornění:

- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty.
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek.

Instalační, rozměrové schéma

strana 1.20