

## Jednoduchý změkčovací filtr typ WG - Erie

Poloautomatické, ručně řízené změkčovací zařízení. Řídicí ventil Erie. Plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci. Regenerační tabletová sůl za příplatek.

### Důležité provozní údaje

- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody
- přimíchávání přímo na řídicím ventilu
- **plná certifikace pro pitné aplikace v CZ**

barva filtru / PE solanky	modrá / bílá
napojení vody / odpadu	1" / PE hadice 1/2"
el. napojení / odběr	ne
provozní tlak vody	0,2 - 0,8 MPa
teplota vody, okolí max.	43 °C



### WG – Erie 541 D20 poloautomat

model	WG-60E	WG-80E	WG-100E	WG-120E	WG-200E	WG-240E	WG-300E	WG-320E
kapacita m <sup>3</sup> x 0dH	60	80	100	120	200	240	300	320

provedení řídicí j.	mechanické ručně řízeno
způsob řízení reg.	ruční strat regenerace

typ řídicího ventilu	Erie	Erie	Erie	Erie	Erie	Erie	Erie	Erie
obj. pryskyřice, l.	15	20	25	30	50	60	75	80
průtok max., m <sup>3</sup> / hod	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	4,0
plovák. v. kombi 3/8"	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano

obj.č.	WGZ-D20-60	WGZ-D20-80	WGZ-D20-100	WGZ-D20-120	WGZ-D20-200	WGZ-D20-240	WGZ-D20-300	WGZ-D20-320
kap. úpravny / velikost PE solné nádoby	60-120 / 100l		200-240 / 150l		300-320 / 200l			

### možná další výbava úpravny za příplatek:

	obj.č.
plovákový ventil plast kombi 3/8"	v ceně
solné dno pro PE solnou nádobu	v ceně

### instalační příslušenství úpravny za příplatek:

	obj.č.
vstupní filtr mechanických nečistot FWS typ MS 31, mosazné robustní provedení	MS-31
variantně - vstupní filtr mechanických nečistot AQ - KM, celoplastové provedení	AQ-KM1
montážní, napojovací blok s by-passem a vzorkovacím kohoutem, mosazné prov.	06.110.2
sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 600mm, 1" x 1"	2x U0600
systémový, potrubní oddělovač typ K20 (povinný, je-li dále instalováno dávkování)	AQ-20017
systémový, potrubní oddělovač typ K25 (povinný, je-li dále instalováno dávkování)	AQ-20018
měření tvrdosti vody - surové na vstupu + kontrola funkčnosti úpravny - kapky	MB-1
tabletová regenerační sůl - 1 pytel 25kg	19200

### upozornění:

- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty.
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek.
- od kapacity 200 filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 25,0l = 21,0kg.