

Duplexní, kabinetový změkčovací filtr pro nepřetržitý provoz typ WGDK

Plně automatické duplexní dle průtoku řízené změkčovací zařízení. Řídící ventil Fleck 9100 SXT duplex. Plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci. Regenerační tabletová sůl za příplatek.



Důležité provozní údaje

- dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci.
- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka upravené vody
- kompaktní zařízení s aretací víčka plnění kabinet. zásobníku
- propojení mezi filtry plastovým potrubím v ceně
- přimíchávání na řídicím ventilu není možné
- plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty.
- regenerační tabletová sůl za příplatek
- **plná certifikace pro pitné aplikace v CZ**

barva filtru / kabinetu	modrá / bílá	propojení mezi filtry	plastové potrubí
napojení vody / odpadu	1" / 1/2" vnější závit	provozní tlak vody	0,3 - 0,8 MPa
el. napojení / odběr	230 V, 50 Hz / 5 W	teplota vody, okolí max.	43 °C
výška / šířka / hloubka	540 / 560 / 370 mm	výška nap. vody / odp.	400 / 535 mm

WGDK 9100 SXT, Fleck SXT - objemové řízení, 1"

kapacita m ³ x °dH	20
provedení řídicí j.	elektronické SXT
způsob řízení reg.	objemové řízení – duplex
objem pryskyřice na: 1 filtr / 2 filtry, l	5/10
průtok max., m ³ / hod	0,5
plovákový ventil	ne
obj.č.	WGDK-9100-20

možná další výbava úpravy za příplatek:

plovákový ventil mini plast 3/8"	obj.č. SV-2
----------------------------------	-----------------------

instalační příslušenství úpravy za příplatek:

vstupní filtr mechanických nečistot FWS typ MS 31, mosazné robustní provedení	obj.č. MS-31
variantně - vstupní filtr mechanických nečistot AQ - KM, celoplastové provedení	AQ-KM1
montážní, napojovací blok s by-passem a vzorkovacím kohoutem, mosazné prov.	06.110.2
sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 600mm, 1" x 1"	2x U0600
systémový, potrubní oddělovač typ K20 (povinný, je-li dále instalováno dávkování)	AQ-20017
měření tvrdosti vody - surové na vstupu + kontrola funkčnosti úpravy - kapky	MB-1
tabletová regenerační sůl - 1 pytel 25kg	19200

upozornění:

- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty.
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek.

instalační schéma

strana 1.20