



EN ISO 9001

aquina[®]

Duplexní změkčovací filtr pro nepřetržitý provoz typ WGD - Clack

Plně automatické duplexní dle průtoku řízené změkčovací zařízení. Řídící ventil Clack T1 Twin. Plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci. Regenerační tabletová sůl za příplatek.



Důležité provozní údaje

- dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci.
- při regeneraci zajištěna i nadále dodávka upravené vody
- přímíchávání na řídicím ventilu není možné
- plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty.
- regenerační tabletová sůl za příplatek
- **plná certifikace pro pitné aplikace v CZ**

barva filtru / PE solanky	modrá / bílá	propojení mezi filtry	plastové potrubí
nápojení vody / odpadu	1" / 1/2" vnější závit	provozní tlak vody	0,4 - 0,8 MPa
el. napojení / odběr	230 V, 50 Hz / 5 W	teplota vody, okolí max.	43 °C

WGD T1 – Clack Twin - objemové řízení, 1“

kapacita m ³ x °dH	400	600	800
provedení řídicí j.	elektronické		
způsob řízení regenerace	objemové řízení - duplex		
objem pryskyřice na: 1 filtr / 2 filtry, l	100 / 200	150 / 300	200 / 400
průtok max., m ³ /hod	3,5	4,0	4,5
plovákový ventil	ne	ne	ne
obj.č.	WGDE-T1-400	WGDE-T1-600	WGDE-T1-800
kapacita úpravny / velikost PE solné nádoby	400 / 200l		600-800 / 350l

možná další výbava úpravny za příplatek:

	obj.č.
plovákový ventil plast kombi 3/8", 200l solná nádoba	SV-3
plovákový ventil plast maxi 3/8", 350l solná nádoba	SV-7
solné dno pro PE solnou nádobu	v ceně
beznapěťový výstup pro řídicí signál	v ceně

instalační příslušenství úpravny za příplatek:

	obj.č.
vstupní filtr mechanických nečistot FWS typ MS 31, mosazné robustní provedení	MS-31
montážní, napojovací blok s by-passem a vzorkovacím kohoutem, mosazné prov.	06.110.2
sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 600mm, 1" x 1"	2x U0600
systémový, potrubní oddělovač typ K25 (povinný, je-li dále instalováno dávkování)	AQ-20018
měření tvrdosti vody - surové na vstupu + kontrola funkčnosti úpravny - kapky	MB-1
tabletová regenerační sůl - 1 pytel 25kg	19200

upozornění:

- z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty.
- není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek.
- filtr není plněn filtrační hmotou, v pytlích volně loženo. Pytel 25,0l = 21,0kg.

Instalační, rozměrové schéma

strana 1.22



Technické změny vyhrazeny. Garance jen v rámci našich dodávek. Dodávky zboží dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz

stav 02.2018

strana A1.19